




Schodišťová sedačka s přímou dráhou
Handicare 1100 - Sedák Style



Handicare 1100 - Style **Rozměr**

A	Radius otáčení	645mm
B	Vzdálenost od zdi po vnitřní stranu zádové opěrky	60mm
C	Hloubka sedačky	390mm
D	Vzdálenost složené stupačky od zdi	320 mm
E	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	530mm
F	Vnější šíře područek	575 mm
G	Vnitřní šíře područek	450 mm
H	Výška zádové opěrky	400mm
I	Vzdálenost sedačky od stupačky	430-520mm
J	Výška nášlapné plochy stupačky nad podlahou	70mm
-	Nejzasší půdorysná vzdálenost kolejnice od zdi	160mm
-	Nosnost	130-140 kg
-	Nosnost při posuvné kolejnici	120 kg

Některé z uvedených rozměrů jsou závislé na konkrétním provedení instalace na dané schodiště. Každé schodiště je individuální, při zaměření nebo instalaci se mohou vyskytnout okolnosti, které neumožní instalovat kolejnici tak blízko ke zdi, s takovým horním přesahem, nebo spodním zakončením, případně může být nezbytné nastavit některé parametry sedačky/stupačky tak, že nebude dosaženo výše uvedených tabulkových hodnot.

